

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HP 3659.440

15" TFT 디스플레이

상태: 2026. 4. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HP 3659.440 - 15☒ TFT 디스플레이

19" 전면 패널, 7 U, TFT LCD 15.1", 반사 방지 코팅 처리된 안전 유리, 색상: 1억 6700만, 최대 해상도 1,024 x 768픽셀

특징

주문 번호	HP 3659.440
제품 설명	반사 방지 코팅 안전 유리
재료	전면 패널: 알루미늄, 분체 코팅
색상	RAL 7035
치수	폭: 482.6 mm 높이: 7 U
인터페이스	VGA(D-SUB HD 15극)
참고 사항	디스플레이 구성(안전 유리, 터치 등)에 따라 깊이는 달라집니다.
Test specification	EN 60 950 및 EMC 지침 89/336/ECC에 준하여 검사됨.
디스플레이 밝기	250 cd/m ²
명암비	300 : 1
On Screen Display (OSD)	전면의 멤브레인 키보드
Reading angle left/right	160 °
디스플레이 해상도	1024 x 768 픽셀
포인트 개수	16,700,000
컨트롤러 해상도	VGA SVGA
포장 단위	1 개
순 중량	8.36 kg

특징

총 무게	8.8 kg
관세 번호	85286200
ECLASS 8.0	27189234
