

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.012

위생 디자인

상태: 2025. 12. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.012 - 위생 디자인 HD 콤팩트 인클로저, 1 도어형

식품 및 기호품 산업의 요구 사항에 맞는 인클로저 솔루션. 앞으로 30° 경사진 루프. 실링이 파란색으로 염색되어 식품과 명확하게 구별할 수 있습니다.

특징

주문 번호	HD 4000.012
버전	루프 경사 30° 앞으로
재료	인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 장착 플레이트: 강판 HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L) 실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
제공 범위	인클로저 전체가 솔리드형 실링이 삽입된 도어 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 장착 플레이트
치수	폭: 610 mm 전면 높이: 810 mm 높이 후면: 929 mm 깊이: 210 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	550 mm x 735 mm
도어 열림각	125°
IK 코드	IK08
기본 재료	스테인리스 스틸
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 66 IP X9

특징

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 3 Type 3X Type 4 Type 4X 유형 12 유형 13
포장 단위	1 개
순 중량	30
총 무게	32
관세 번호	94032080
EAN	4028177921436
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261