

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4000.038

경사가 있는 탑 마운트

상태: 2025. 12. 8 (원천: [ittal.com/kr-ko](https://www.ittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4000.038 - 경사가 있는 탑 마운트 VX용

스테인리스 스틸 소재의 개별 또는 열반 VX25 인클로저를 업그레이드하기 위한 용도, 인접한 루프와의 열 반부에 대형 개구부가 있음.



특징

주문 번호	SZ 4000.038
기술 사양	전면 루프 돌출: 8mm
재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리	브러시 연마, 그레인 사이즈 400
제공 범위	조립 부품 및 실링 포함
치수	전면 높이: 35 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
품목 번호 관련 참고 사항:	문의 또는 주문 시 전체 버전 코드를 입력하십시오. 납기 문의 요망

특징

디자인 코드 번호	루프 기울기: 1 = 30°(EHEDG 표준) 또는 2 = 45° 인클로저 폭: ...mm(최대 1200mm) 인클로저 깊이: ...mm 1 = VX 개별 인클로저용 2 = 좌측 열반 VX 최종 인클로저용(각각 1개의 T 섹션 씰 및 연결 액세서리 포함) 3 = 우측 열반 VX 최종 인클로저용(각각 1개의 T 프로파일 실링 및 연결 액세서리 포함) 4 = 중앙 열반 VX 인클로저용(각각 1개의 T 프로파일 실링 및 연결 액세서리 포함) 예: 1 - 800 - 600 - 1(루프 기울기가 30°인 경사가 있는 캡 - 폭 800mm - 깊이 600mm - VX 개별 인클로저용)
-----------	---

포장 단위	1 개
순 중량	2
총 무게	2.1
관세 번호	94039910
EAN	4028177937147