

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.075 소화 하우징 HD

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.075 - 소화 하우징 HD

신속하게 접근 가능하고 위생적으로 보호된 주요한 안전 장치 - 소화 하우징은 생산 환경에 직접 설치할 수 있음

특징

주문 번호	HD 4000.075
제품 설명	루프 기울기 30°, 정면 방향으로
장점	위생적이고 호스 살수 침투를 차단하는 소화기 보관 간단하고 효율적인 세척 옵션으로 시간과 비용 절약 T형 손잡이를 이용해 한 손으로 소화기를 손쉽게 제거할 수 있음 통합된 모니터링 도어를 통해 빠른 재고 확인
재료	인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 손잡이 및 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 모니터링 창: 폴리카보네이트 실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
표면 처리	인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm 실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
제공 범위	인클로저 전체가 솔리드형 모니터링 창이 있고 실링이 삽입된 도어 도어 경첩 교체 가능 3포인트 잠금장치가 있는 T형 손잡이
치수	폭: 390 mm 전면 높이: 840 mm 높이 후면: 1,010 mm 깊이: 300 mm
보이는 면	모니터링 창 폭: 170 mm 모니터링 창 높이: 670 mm

특징

포장 단위	1 개
순 중량	20 kg
총 무게	22 kg
PCF/VE(크라들-게이트)	70.94
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

설명	PCF-declaration
----	-----------------