

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.082 HD 모니터링 창

상태: 2026. 4. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.082 - HD 모니터링 창

버튼 또는 디스플레이 보호를 위한 용도.

특징

주문 번호	HD 4000.082
제품 설명	버튼 또는 디스플레이 보호를 위한 용도.
장점	넓은 시야 모니터링 창과 프레임 사이 유격이 없는 전환 외측 경첩 열쇠 없이 쉽게 열기 위한 T형 손잡이 포함
재료	프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수 모니터링 창: 폴리카보네이트
제공 범위	경첩 2개 포함 T형 손잡이 포함 조립 부품
보이는 면	모니터링 창 폭: 352 mm 모니터링 창 높이: 185 mm
치수	폭: 470 mm 높이: 290 mm 깊이: 65 mm
적합한:	인클로저 유형: 콤팩트 인클로저 HD
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
IK 코드	IK08
설치 옵션	표면 외부 부착용

특징

UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 12 유형 13
포장 단위	1 개
순 중량	2.84 kg
총 무게	2.896 kg
관세 번호	39252000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
제품 설명	HD 모니터링 창, T형 손잡이 있음, WxH: 470x290mm, 스테인리스 스틸, 1.4301