

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.083

HD 모니터링 창

상태: 2026. 2. 25 (원천: rittal.com/kr-ko)



HD 4000.083 - HD 모니터링 창

버튼 또는 디스플레이 보호를 위한 용도.

특징

주문 번호	HD 4000.083
제품 설명	버튼 또는 디스플레이 보호를 위한 용도.
장점	<p>넓은 시야</p> <p>모니터링 창과 프레임 사이 유격이 없는 전환</p> <p>외측 경첩</p> <p>열쇠 없이 쉽게 열기 위한 T형 손잡이 포함</p>
재료	<p>프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)</p> <p>실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수</p> <p>모니터링 창: 폴리카보네이트</p>
제공 범위	<p>경첩 2개 포함</p> <p>T형 손잡이 포함</p> <p>조립 부품</p>
보이는 면	<p>모니터링 창 폭: 400 mm</p> <p>모니터링 창 높이: 330 mm</p>
치수	<p>폭: 518 mm</p> <p>높이: 436 mm</p> <p>깊이: 65 mm</p>
적합한:	인클로저 유형: 콤팩트 인클로저 HD
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
IK 코드	IK08
설치 옵션	표면 외부 부착용

특징

UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 12 유형 13
포장 단위	1 개
순 중량	4.15 kg
총 무게	4.206 kg
관세 번호	39252000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
제품 설명	HD 모니터링 창, T형 손잡이 있음, WxH: 518x436mm, 스테인리스 스틸, 1.4301