

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 4000.100**

**HD 벽면 스페이서 브래킷**

상태: 2026. 5. 14 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.100 - HD 벽면 스페이서 브래킷

HD 벽면 스페이서 브래킷을 통해 인클로저 후방에도 세척 공간이 생성됩니다.



## 특징

|         |  |
|---------|--|
| 주문 번호   | HD 4000.100  |
| 장점      | 인클로저 후면에 청소 공간 확보<br>전체 밀폐가 필요하지 않기 때문에 조립 시간 단축<br>인클로저와 벽 사이에 점검이 불가능한 사각지대나 틈이 생기지 않으므로<br>보다 위생적임<br>벽에 설치 시 인클로저 내부에서 관통 구멍(최대 M8)을 이용한 조립이나 후<br>면에서 결합 나사 M10을 사용한 조립 중 선택 가능 |
| 재료      | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)  |
| 제공 범위   | 조립 부품 및 실링 포함  |
| 벽까지의 거리 | 50 mm  |
| 참고 사항   | 충분히 안정적인 벽면 장착을 위해서는 인클로저의 크기에 따라 최대 4개의<br>벽면 스페이서 브래킷이 필요함   |
| 적합한:    | 인클로저 유형: 콤팩트 인클로저 HD   |
| 포장 단위   | 1 개  |
| 순 중량    | 0.39 kg  |
| 총 무게    | 0.393 kg   |

## 특징

---

|            |  |
|------------|--|
| 관세 번호      | 83024900   |
| ETIM 9     | EC002622   |
| ETIM 8     | EC002622   |
| ECLASS 8.0 | 27189263   |
| 제품 설명      | HD Wall spacer bracket, stainless steel, 1.4301, Wall distance 50 mm |