

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# HD 4000.240

## HD 수평 조절 다리

상태: 2026. 5. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.240 - HD 수평 조절 다리

유연한 베이스 플레이트로 최대 10°의 각도까지 베이스 기울기를 조정하고 나사산을 덮거나 지속적으로 밀폐하여 청소 시간을 최소화하기 위한 HD 수평 조절 다리.

## 특징

주문 번호	HD 4000.240
버전	하부 장착 브래킷 미포함
장점	완전히 덮여 영구 밀폐된 나사산 덕분에 세척 시간 최소화 유연한 베이스 플레이트를 통해 경사 10°까지 바닥 기울기 보정 넓은 자동 레벨 조절 범위를 통해 경사진 바닥에서도 열반 결합 구현 가능 3-A Sanitary Standards 따른 인증
재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
제공 범위	조립 부품 및 실링 포함
부하량	수평 조절 다리 1개당 최대 7000N 정적 하중
치수	나사: M12
적합한:	인클로저 유형: 콤팩트 인클로저 HD VX VX SE TS
조절 범위	122 - 175 mm
포장 단위	4 개
순 중량	2 kg
총 무게	2.342 kg
관세 번호	73181900
ETIM 9	EC002622

## 특징

---

ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
제품 설명	HD Levelling foot, without base mount, Stainless steel 1.4301

---