Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





HD 4000.240 HD 수평 조절 다리

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



HD 4000.240 - HD 수평 조절 다리

유연한 베이스 플레이트로 최대 10° 의 각도까지 베이스 기울기를 조정하고 나사산을 덮거나 지속적으로 밀 폐하여 청소 시간을 최소화하기 위한 HD 수평 조절 다리.

특징

주문 번호	HD 4000.240
버전	하부 장착 브래킷 미포함
장점	완전히 덮여 영구 밀폐된 나사산 덕분에 세척 시간 최소화 유연한 베이스 플레이트를 통해 경사 10°까지 바닥 기울기 보정 넓은 자동 레벨 조절 범위를 통해 경사진 바닥에서도 열반 결합 구현 가능 3-A Sanitary Standards 따른 인증
재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
제공 범위	조립 부품 및 실링 포함
부하량	수평 조절 다리 1개당 최대 7000N 정적 하중
치수	나사: M12
적합한:	인클로저 유형: 콤팩트 인클로저 HD VX VX SE TS
조절 범위	122 - 175 mm
포장 단위	4 개
순 중량	2
총 무게	2.342
관세 번호	73181900
EAN	4028177707641

© Rittal 2025

특징

ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

© Rittal 2025 3