

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.250 HD 수평 조절 다리

상태: 2026. 3. 29 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.250 - HD 수평 조절 다리

유연한 베이스 플레이트로 최대 10°의 각도까지 베이스 기울기를 조정하고 나사산을 덮거나 지속적으로 밀폐하여 청소 시간을 최소화하기 위한 HD 수평 조절 다리.

## 특징

|        |  |
|--------|--|
| 주문 번호  | HD 4000.250  |
| 버전     | 하부 장착 브래킷 포함   |
| 장점     | 완전히 덮여 영구 밀폐된 나사산 덕분에 세척 시간 최소화<br>유연한 베이스 플레이트를 통해 경사 10°까지 바닥 기울기 보정<br>넓은 자동 레벨 조절 범위를 통해 경사진 바닥에서도 열반 결합 구현 가능<br>3-A Sanitary Standards 따른 인증 |
| 재료     | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)  |
| 제공 범위  | 조립 부품 및 실링 포함  |
| 부하량    | 수평 조절 다리 1개당 최대 7000N 정적 하중  |
| 치수     | 나사: M12  |
| 적합한:   | 인클로저 유형: 콤팩트 인클로저 HD<br>VX<br>VX SE<br>TS  |
| 조절 범위  | 122 - 175 mm   |
| 포장 단위  | 4 개  |
| 순 중량   | 2.4 kg   |
| 총 무게   | 2.5 kg   |
| 관세 번호  | 73181900   |
| ETIM 9 | EC002622   |

## 특징

---

|            |  |
|------------|--|
| ETIM 8     | EC002622   |
| ECLASS 8.0 | 27189263   |
| 제품 설명      | HD Levelling foot, with base mount, Stainless steel 1.4301 |

---