

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.285 대형 인클로저

상태: 2026. 6. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.285 - 대형 인클로저 HD

대형 인클로저 HD는 정기적인 청소가 필요한 위생적으로 민감한 분야를 위한 열반 연결식 인클로저 솔루션입니다.



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | HD 4000.285 |
| 재료 | 인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L) 실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수 장착 플레이트: 강판 |
| 표면 처리 | 인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 <math>< 0.8\mu\text{m}</math> 장착 플레이트: 아연도금 실링: 파란색으로 도색(RAL 5010) |
| 제공 범위 | 용접된 후면 패널 글랜드 플레이트가 있는 인클로저 프레임 실링이 삽입된 도어 1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능 장착 플레이트 체결된 중간 받침대 |
| 옵션 | 수평 조절 기능이 있는 HD 받침틀 |
| 치수 | 폭: 1,200 mm 높이: 1,800 mm 깊이: 500 mm |

특징

| | |
|--------------------------|---|
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이) | 1,099 mm x 1,696 mm |
| 도어 열림각 | 125° |
| IK 코드 | IK08 |
| 기본 재료 | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1 Type 3R Type 4X 유형 12 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 148 kg |
| 총 무게 | 149 kg |
| 관세 번호 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 제품 설명 | HD 시스템 캐비닛, WHD: 1200x1800x500mm, 스테인리스 스틸, 장착 플레이트 포함, 2 도어형 |

승인

| | |
|----|--------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|