

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.685 대형 인클로저

상태: 2026. 5. 24 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.685 - 대형 인클로저 HD

대형 인클로저 HD는 정기적인 청소가 필요한 위생적으로 민감한 분야를 위한 열반 연결식 인클로저 솔루션입니다.



특징

주문 번호	HD 4000.685
재료	인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L) 실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수 장착 플레이트: 강판
표면 처리	인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 <math>< 0.8\mu\text{m}</math> 장착 플레이트: 아연도금 실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
제공 범위	용접된 후면 패널 글랜드 플레이트가 있는 인클로저 프레임 실링이 삽입된 도어 1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능 장착 플레이트
옵션	수평 조절 기능이 있는 HD 받침틀
치수	폭: 600 mm 높이: 1,800 mm 깊이: 500 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	499 mm x 1,696 mm

특징

도어 열림각	125°
IK 코드	IK08
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 3R Type 4X 유형 12
포장 단위	1 개
순 중량	74 kg
총 무게	76.75 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	UL + C-UL (listed)
----	--------------------