

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.720 디버링 블레이드

상태: 2026. 3. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.720 - 디버링 블레이드

천공과 모서리를 디버링하기 위해 범용 사용 가능. 일관되게 뛰어난 절단 결과를 위해 양측에 코팅 및 연마된 날.

특징

| | |
|---------|---|
| 주문 번호 | AS 4050.720 |
| 버전 | 필요에 따라 축 방향이나 방사 방향으로 강철날을 끼울 수 있음 양측에 연삭 강철날 HSS B30 |
| 제품 설명 | 천공과 모서리를 디버링하기 위한 범용 사용 가능한 디버링 공구. |
| 장점 | 블레이드가 자동으로 최적의 위치를 설정함 블레이드 홀더 길이 조절 가능 취급이 용이함 손쉬운 디버링 인체공학적 형태의 손잡이 |
| 재료 | 손잡이, 내부: 경질 플라스틱 손잡이 몸체: 탄성이 있는 매우 유연한 플라스틱 블레이드 홀더: 강철 블레이드: 경화 강철날, PVD TiN(질화타이타늄) 코팅 |
| 색상 | 손잡이: 검정색 및 빨간색 |
| 제공 범위 | 손잡이 블레이드 홀더 강철 블레이드 포함 |
| 블레이드 Ø | 3 mm |
| 블레이드 길이 | 47 mm |
| 손잡이 Ø | 25 mm |

특징

| | |
|------------|----------|
| 손잡이 길이 | 110 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.08 kg |
| 총 무게 | 0.1 kg |
| 관세 번호 | 82055980 |
| ETIM 9 | EC001509 |
| ETIM 8 | EC001509 |
| ECLASS 8.0 | 21040803 |