#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4050.722 디버링 블레이드

상태: 2025. 11. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)



## AS 4050.722 - 디버링 블레이드

천공과 모서리를 디버링하기 위해 범용 사용 가능. 일관되게 뛰어난 절단 결과를 위해 양측에 코팅 및 연마된 날.

#### 특징

| 주문 번호  | AS 4050.722   |
|--------|---|
| 버전     | 필요에 따라 축 방향이나 방사 방향으로 강철날을 끼울 수 있음<br>양측에 연삭 강철날<br>B32P PVD TiN                                  |
| 제품 설명  | 천공과 모서리를 디버링하기 위한 범용 사용 가능한 디버링 공구.   |
| 장점     | 블레이드가 자동으로 최적의 위치를 설정함<br>블레이드 홀더 길이 조절 가능<br>취급이 용이함<br>손쉬운 디버링<br>인체공학적 형태의 손잡이                 |
| 재료     | 손잡이, 내부: 경질 플라스틱<br>손잡이 몸체: 탄성이 있는 매우 유연한 플라스틱<br>블레이드 홀더: 강철<br>블레이드: 경화 강철날, PVD TiN(질화타이타늄) 코팅 |
| 색상     | 손잡이: 검정색 및 빨간색  |
| 제공 범위  | 손잡이<br>블레이드 홀더<br>강철 블레이드 포함  |
| 손잡이 Ø  | 28 mm   |
| 손잡이 길이 | 110 mm  |
| 포장 단위  | 1 개   |
|        |   |

© Rittal 2025

### 특징

| 순 중량       | 0.07          |
|------------|---------------|
| 총 무게       | 0.088         |
| 관세 번호      | 82055980      |
| EAN        | 4028177950436 |
| ETIM 9     | EC001509      |
| ETIM 8     | EC001509      |
| ECLASS 8.0 | 21040803      |

© Rittal 2025 3