


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.761

페룰 단자

상태: 2026. 6. 26 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.761 - 페룰 단자 날개

플라스틱 칼라 포함.

특징

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 주문 번호 | AS 4050.761 |
| 제품 설명 | 플라스틱 칼라 포함. |
| 기술 사양 | 최대 내열성 105 °C |
| 재료 | 갈바니 주석 도금 된 E-Cu 플라스틱 칼라: 폴리프로필렌 |
| 색상 | 주황색 |
| 길이 | 10 mm |
| AWG | 20 |
| 내부 직경 | 2.6 mm |
| 리탈 색상 코드 | 예 |
| 단면적용 | 0.5 mm ² |
| 참고 사항 | 해당 공구와 결합에 대해 UL 인증(예: 자동 크리핑 장치). 개별 상담은 Rittal 컨설턴트에게 문의하십시오. |
| 표준 | AEH DIN 46228 |
| 적합한 품목 번호 | 4051.205 4051.210 |
| 납품 형태 | 날개 |
| 포장 단위 | 500 개 |
| 순 중량 | 0.5 kg |
| 총 무게 | 0.042 kg |

특징

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 관세 번호 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| 제품 설명 | 와이어 조립용 와이어 엔드 페룰, 0.5mm ² , AWG 20, 10mm, 주황색, 날개, 500개 |

승인

| | |
|----|--------------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) UR |
|----|--------------------------|