

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105

LED 작업등

상태: 2026. 2. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - LED 작업등 WS 540용

클램핑 장치로 작업대 판에 장착하기 위한 용도, 클램핑 장치 포함.



특징

주문 번호	AS 4051.105
제품 설명	클램핑 장치로 작업대 판에 장착하기 위한 용도, 클램핑 장치 포함.
장점	<p>고휘도, 글레이어 프리, 플리커 프리 조명, 균일하고 그림자 없음</p> <p>온백색, 백색, 주광색 등 선택 가능한 색온도로 집중력을 높이고 피로도를 낮출 수 있음</p> <p>탁월한 색상 충실도와 강한 대비</p> <p>3D 헤드 관절이 있는 알루미늄 스프링 암, 광원의 자유로운 위치 설정을 위해 스윙식 및 고정식</p>
기술 사양	<p>스프링 암: 길이 970mm</p> <p>연색성: 94 ~ 98Ra</p> <p>조사각: 100°</p>
재료	<p>조명 하우징: 알루미늄</p> <p>눈부심 방지: Macrolon</p>
제공 범위	<p>LED 작업등</p> <p>조립 부품</p>
정격 출력	26 W
연결 케이블 길이	3 m

특징

연결 옵션	AC 어댑터가 있는 전원 공급 장치(CEE 7/16)
조명등	84 SMD LED
보호 등급	III(SELV)
발광 플럭스	2,930 lm
적합한 품목 번호	4051.100
작동 온도 범위	-10 °C...40 °C
정격 작동 전압	110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
치수	폭: 545 mm 높이: 90 mm 깊이: 35 mm
포장 단위	1 개
순 중량	2.5
총 무게	4.2
관세 번호	94054990
EAN	4028177957466
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090