

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.105 LED 작업등

상태: 2026. 4. 4 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.105 - LED 작업등 WS 540용

클램핑 장치로 작업대 판에 장착하기 위한 용도, 클램핑 장치 포함.



## 특징

주문 번호	AS 4051.105
제품 설명	클램핑 장치로 작업대 판에 장착하기 위한 용도, 클램핑 장치 포함.
장점	고휘도, 글레어 프리, 플리커 프리 조명, 균일하고 그림자 없음 온백색, 백색, 주광색 등 선택 가능한 색온도로 집중력을 높이고 피로도를 낮출 수 있음 탁월한 색상 충실도와 강한 대비 3D 헤드 관절이 있는 알루미늄 스프링 암, 광원의 자유로운 위치 설정을 위해 스윙식 및 고정식
기술 사양	스프링 암: 길이 970mm 연색성: 94 ~ 98Ra 조사각: 100°
재료	조명 하우징: 알루미늄 눈부심 방지: Macrolon
제공 범위	LED 작업등 조립 부품
정격 출력	26 W
연결 케이블 길이	3 m

## 특징

연결 옵션	AC 어댑터가 있는 전원 공급 장치(CEE 7/16)
조명등	84 SMD LED
보호 등급	III(SELV)
발광 플럭스	2,930 lm
적합한 품목 번호	4051.100
작동 온도 범위	-10 °C...40 °C
정격 작동 전압	110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
치수	폭: 545 mm 높이: 90 mm 깊이: 35 mm
포장 단위	1 개
순 중량	2.5 kg
총 무게	4.2 kg
관세 번호	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
제품 설명	WS 540용 LED 작업등, 조도 조절 가능, 230V/50HZ