Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





NCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

AS 4051.105 - LED 작업등 WS 540용

클램핑 장치로 작업대 판에 장착하기 위한 용도, 클램핑 장치 포함.







특징

주문 번호	AS 4051.105
제품 설명	클램핑 장치로 작업대 판에 장착하기 위한 용도, 클램핑 장치 포함.
장점	고휘도, 글레어 프리, 플리커 프리 조명, 균일하고 그림자 없음 온백색, 백색, 주광색 등 선택 가능한 색온도로 집중력을 높이고 피로도를 낮출 수 있음 탁월한 색상 충실도와 강한 대비 3D 헤드 관절이 있는 알루미늄 스프링 암, 광원의 자유로운 위치 설정을 위 해 스윙식 및 고정식
기술 사양	스프링 암: 길이 970mm 연색성: 94 ~ 98Ra 조사각: 100°
재료	조명 하우징: 알루미늄 눈부심 방지: Macrolon
제공 범위	LED 작업등 조립 부품
정격 출력	26 W
연결 케이블 길이	3 m

© Rittal 2025 2

특징

연결 옵션	AC 어댑터가 있는 전원 공급 장치(CEE 7/16)
조명등	84 SMD LED
보호 등급	III(SELV)
발광 플럭스	2,930 lm
적합한 품목 번호	4051.100
작동 온도 범위	-10 °C40 °C
정격 작동 전압	110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
치수	폭: 545 mm 높이: 90 mm 깊이: 35 mm
포장 단위	1개
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.5
총 무게	4,2
관세 번호	94054990
EAN	4028177957466
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3