


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.641

페룰 단자

상태: 2026. 7. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.641 - 페룰 단자 낱개

플라스틱 칼라 포함.

특징

주문 번호	AS 4051.641
제품 설명	플라스틱 칼라 포함.
기술 사양	최대 내열성 105 °C
재료	갈바니 주석 도금 된 E-Cu 플라스틱 칼라: 폴리프로필렌
색상	회색
길이	10 mm
AWG	18
내부 직경	2.8 mm
단면적용	0.75 mm ²
DIN 색상 코드	예
참고 사항	해당 공구와 결합에 대해 UL 인증(예: 자동 크리핑 장치). 개별 상담은 Rittal 컨설턴트에게 문의하십시오.
표준	AEH DIN 46228
적합한 품목 번호	4051.205 4051.210
납품 형태	낱개(100개짜리 10팩)
포장 단위	1,000 개
순 중량	1 kg
총 무게	0.11 kg

특징

관세 번호	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
제품 설명	와이어 사전 조립용 와이어 엔드 페룰, 0.75mm ² , AWG 18, 회색, 10mm, 낱개(100개들이 10개), 1000 피스

승인

승인	UL + C-UL (listed) UR
----	--------------------------