Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4054.140 크림핑 플라이어

상태: 2025. 12. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



AS 4054.140 - 크림핑 플라이어 링 단자용

절연된 링 단자와 커넥터를 가공하기 위한 용도



특징

주문 번호	AS 4054.140
버전	각진형
제품 설명	절연된 링 단자와 커넥터를 가공하기 위한 용도.
장점	다이상에 색상 코딩으로 고유한 단면적 할당 해제 가능한 잠금 시스템 저압 방지를 위해 필요한 압착 압력에 도달하는 즉시 잠금 해제
재료	고품질 특수 공구강
표면 처리	무광택, 크롬 도금
색상	손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
압축	타원형 크림프
치수	높이: 59 mm 길이: 198 mm
AWG	22 - 14
단면적용	0.75 - 2.5 mm ²
포장 단위	1개

© Rittal 2025 2

특징

순 중량	0.42
총 무게	0.44
관세 번호	82032000
EAN	4028177807686
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025 3