Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4054.141 크림핑 플라이어

상태: 2025. 11. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)



AS 4054.141 - 크림핑 플라이어 링 단자용

절연된 링 단자와 커넥터를 가공하기 위한 용도

특징

| 주문 번호 | AS 4054.141 |
|--------|--|
| 버전 | 직선형 |
| 제품 설명 | 절연된 링 단자와 커넥터를 가공하기 위한 용도. |
| 장점 | 다이상에 색상 코딩으로 고유한 단면적 할당 해제 가능한 잠금 시스템 저압 방지를 위해 필요한 압착 압력에 도달하는 즉시 잠금 해제 |
| 재료 | 고품질 특수 공구강 |
| 표면 처리 | 무광택, 크롬 도금 |
| 색상 | 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색 |
| 압축 | 타원형 크림프 |
| 치수 | 높이: 68 mm 길이: 256 mm |
| AWG | 22 - 10 |
| 단면적용 | 0.75 - 6 mm ² |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.64 |
| 총 무게 | 0.68 |
| 관세 번호 | 82032000 |
| EAN | 4028177807693 |
| ETIM 9 | EC000168 |

© Rittal 2025

특징

| ETIM 8 | EC000168 | |
|------------|----------|--|
| ECLASS 8.0 | 21043811 | |

© Rittal 2025 3