


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.310

스트리퍼

상태: 2025. 12. 15 (원천: [rittal.com/kr-ko](#))

AS 4054.310 - 스트리퍼

케이블 및 도체의 스트리핑을 위한 용도. 자동 조정식, 인체공학적 손잡이 포함, 스트리핑 블레이드 교체 가능.

특징

주문 번호	AS 4054.310
제품 설명	케이블 및 도체의 피복 탈피를 위한 용도. 자동 조정식, 인체공학적 손잡이 포함, 피복 탈피 블레이드 교체 가능.
장점	스트리핑 길이에 대해 유연하게 조정 가능한 스토퍼 실용적으로 통합된 와이어 커터 다양한 절연체 및 도체 직경에 대한 자동 조정 메커니즘 모든 플라이어 유형에 호환되는 다이는 빠르고 손쉽게 교체 가능 미끄럼 방지 연성부가 있는 2 개의 손잡이
색상	손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
품목 번호 관련 참고 사항:	고무 및 실리콘 절연에도 적합
치수	폭: 20 mm 높이: 90 mm 길이: 191 mm
AWG	28 - 12
단면적용	0.1 - 4 mm ²
포장 단위	1 개
순 중량	0.17
총 무게	0.18
관세 번호	82032000
EAN	4028177807723

특징

ETIM 9 EC002109

ETIM 8 EC002109

ECLASS 8.0 21043706