

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.870

## 가로 분리재 커터

상태: 2026. 5. 15 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.870 - 가로 분리재 커터

Ri4Power 내부 구성요소(예: 컴파트먼트 칸막이)의 마이크로 바 또는 강판 분리재를 절단하거나 최대 1.2mm의 재료 두께까지 얇은 강판 또는 알루미늄판이나 구리판을 절단하기 위한 용도.



## 특징

주문 번호	AS 4054.870
버전	직선형
제품 설명	Ri4Power 내부 구성요소(예: 컴파트먼트 칸막이)의 마이크로 바 또는 강판 분리재를 절단하거나 최대 1.2mm의 재료 두께까지 얇은 강판 또는 알루미늄판이나 구리판을 절단하기 위한 용도.
장점	변형 없이 재료 절단 깨끗한 절단 모서리, 절단된 프로파일에 재작업 불필요 손쉬운 취급 작업 시 손의 피로가 없고 미끄러짐을 방지하는 인체공학적 형태의 손잡이
재료	공구 몸체: 특수 공구강, 압연, 오일 경화
색상	손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
제공 범위	칩 디플렉터를 포함한 가로 분리재 커터

# 특징

---

적합한 품목 번호	9683.006
	9683.008
	9683.016
	9683.018
	9683.036
	9683.038
	9680.005
	9680.025
	9680.207
	9680.227
	9683.406
	9683.408
	9683.426
	9683.428
	9683.444
	9683.446
	9683.448
	9683.464
	9683.466
	9683.468
9683.484	
9683.486	
9683.488	

---

치수	길이: 280 mm
----	------------

---

가공 가능한 재료	강판
	알루미늄
	구리
	플라스틱

---

가공 가능한 강판 최대 재료 두께	1.2 mm
--------------------	--------

---

가공 가능한 알루미늄 최대 재질 두께	1.2 mm
----------------------	--------

---

가공 가능한 플라스틱 최대 재질 두께	2 mm
----------------------	------

---

## 특징

절단 폭	2.7 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.5 kg
총 무게	0.54 kg
관세 번호	82032000
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
제품 설명	Separator cutter for function room side walls, function room partitions and NH fuse-switch-disconnector enclosures