

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



AS 4054.870 가로 분리재 커터

상태: 2026. 1. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.870 - 가로 분리재 커터

Ri4Power 내부 구성요소(예: 컴파트먼트 칸막이)의 마이크로 바 또는 강판 분리재를 절단하거나 최대 1.2mm의 재료 두께까지 얇은 강판 또는 알루미늄판이나 구리판을 절단하기 위한 용도.



특징

주문 번호	AS 4054.870
버전	직선형
제품 설명	Ri4Power 내부 구성요소(예: 컴파트먼트 칸막이)의 마이크로 바 또는 강판 분리재를 절단하거나 최대 1.2mm의 재료 두께까지 얇은 강판 또는 알루미늄판이나 구리판을 절단하기 위한 용도.
장점	변형 없이 재료 절단 깨끗한 절단 모서리, 절단된 프로파일에 재작업 불필요 손쉬운 취급 작업 시 손의 피로가 없고 미끄러짐을 방지하는 인체공학적 형태의 손잡이
재료	공구 몸체: 특수 공구강, 압연, 오일 경화
색상	손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
제공 범위	칩 디플렉터를 포함한 가로 분리재 커터

특징

적합한 품목 번호	9683.006 9683.008 9683.016 9683.018 9683.036 9683.038 9680.005 9680.025 9680.207 9680.227 9683.406 9683.408 9683.426 9683.428 9683.444 9683.446 9683.448 9683.464 9683.466 9683.468 9683.484 9683.486 9683.488
-----------	--

치수	길이: 280 mm
----	------------

가공 가능한 재료	강판 알루미늄 구리 플라스틱
-----------	--------------------------

가공 가능한 강판 최대 재료 두께	1.2 mm
--------------------	--------

가공 가능한 알루미늄 최대 재질 두께	1.2 mm
----------------------	--------

가공 가능한 플라스틱 최대 재질 두께	2 mm
----------------------	------

특징

절단 폭 2.7 mm

포장 단위 1 개

순 중량 0.5

총 무게 0.54

관세 번호 82032000

EAN 4028177955929

ETIM 9 EC002778

ETIM 8 EC002778

ECLASS 8.0 36600890