

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.900

슬립 조인트 플라이어

상태: 2026. 3. 20 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.900 - 슬립 조인트 플라이어

맞변 거리 10 ~ 36mm용.

특징

주문 번호	AS 4054.900
제품 설명	맞변 거리 10 ~ 36mm용.
장점	작업 시 손의 피로가 없고 미끄러짐을 방지하는 인체공학적 형태의 손잡이 매끄러운 이빨로 스크루/너트에 렌치와 파이프 렌치로 인한 흔한 손상 방지 누름 버튼 없이 공작물의 빠른 조정을 위한 퀵 스냅 래칫 견고한 박스 조인트
재료	고품질 특수 공구강
표면 처리	무광택, 크롬 도금
색상	손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
치수	길이: 260 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.4 kg
총 무게	0.419 kg
관세 번호	82032000
ECLASS 8.0	21043809
제품 설명	Slip-joint wrench w. fast adjustment