## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4055.000 수동식 유압 펀치

상태: 2025. 8. 26 (원천: rittal.com/kr-ko)



## AS 4055.000 - 수동식 유압 펀치

원형, 정사각형 및 직사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도.

#### 특징

주문 번호	AS 4055.000
버전	직선형
제품 설명	원형, 정사각형 및 직사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도.
장점	과압 밸브가 내장되어 있어 공구 수명 연장
재료	알루미늄
제공 범위	수동식 유압 펀치
	유압 스크루 Ø 19mm
	유압 스크루 Ø 9.5/19mm
	HSS 선진 드릴 Ø 11mm
	스페이서 너트 세트(3분할)
	플라스틱 케이스
유압식 작동	원형 천공, 최대 Ø 82mm
	직사각형 천공, 최대 46 x 86mm
	펀칭력 75kN
	최대 작동 압력 680bar/9850psi
	최대 92 x 92mm 정사각형 홀 펀치
포장 단위	1 개
순 중량	3
총 무게	3.04
관세 번호	84678900
EAN	4028177807907

© Rittal 2025 2

#### 특징

ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049046

© Rittal 2025 3