

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.000

수동식 유압 펀치

상태: 2026. 5. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.000 - 수동식 유압 펀치

원형, 정사각형 및 직사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도.

특징

| | |
|--------|--|
| 주문 번호 | AS 4055.000 |
| 버전 | 직선형 |
| 제품 설명 | 원형, 정사각형 및 직사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도. |
| 장점 | 과압 밸브가 내장되어 있어 공구 수명 연장 |
| 재료 | 알루미늄 |
| 제공 범위 | 수동식 유압 펀치 유압 스크루 Ø 19mm 유압 스크루 Ø 9.5/19mm HSS 선진 드릴 Ø 11mm 스페이서 너트 세트(3분할) 플라스틱 케이스 |
| 유압식 작동 | 원형 천공, 최대 Ø 82mm 직사각형 천공, 최대 46 x 86mm 펀칭력 75kN 최대 작동 압력 680bar/9850psi 최대 92 x 92mm 정사각형 홀 펀치 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 3 kg |
| 총 무게 | 3.04 kg |
| 관세 번호 | 84678900 |
| ETIM 9 | EC000156 |

특징

| | |
|------------|------------------------|
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049046 |
| 제품 설명 | Manual hydraulic punch |
