

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.010

수동식 유압 펀치

상태: 2026. 2. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.010 - 수동식 유압 펀치

원형, 정사각형 및 직사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도.



특징

주문 번호	AS 4055.010
버전	90° 각진 360° 회전가능 실린더 헤드 포함
제품 설명	원형, 정사각형 및 직사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도.
장점	과압 밸브가 내장되어 있어 공구 수명 연장
재료	알루미늄
제공 범위	수동식 유압 펀치 유압 스크루 Ø 19mm 유압 스크루 Ø 9.5/19mm HSS 선진 드릴 Ø 11mm 스페이서 너트 세트(3분할) 플라스틱 케이스
유압식 작동	원형 천공, 최대 Ø 82mm 직사각형 천공, 최대 46 x 86mm 펀칭력 75kN 최대 작동 압력 680bar/9850psi 최대 92 x 92mm 정사각형 홀 펀치
포장 단위	1 개
순 중량	3.3

특징

총 무게	3.36
관세 번호	84678900
EAN	4028177807914
ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046