

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.070

## 수동식 유압 펀치 세트 M16 ~ M63

상태: 2026. 5. 22 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.070 - 수동식 유압 펀치 세트 M16 ~ M63

강판용 천공기가 있는 실용적인 세트의 수동식 유압 펀치. 가공 가능한 최대 재료 두께 2 또는 3mm.

## 특징

주문 번호	AS 4055.070
버전	이 세트에는 표준 강판용 천공기 M16~M63이 포함되어 있습니다.
제품 설명	강판용 천공기가 있는 실용적인 세트의 수동식 유압 펀치. 가공 가능한 최대 재료 두께 2 또는 3mm.
장점	과압 밸브가 내장되어 있어 공구 수명 연장
제공 범위	수동식 유압 펀치, 직선형 3단 분할된 틈새 천공기 7개 유압 스크루 Ø 19mm 유압 스크루 Ø 9.5/19mm HSS 선진 드릴 Ø 10mm 스페이서 너트 세트(3분할) 플라스틱 케이스
가공 가능한 재료	강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

## 특징

---

천공 Ø	16.2 mm
	20.4 mm
	25.4 mm
	32.5 mm
	40.5 mm
	50.5 mm
	63.5 mm

---

적합한 나사	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
	M63

---

포장 단위	1 개
-------	-----

---

순 중량	5.3 kg
------	--------

---

총 무게	5.34 kg
------	---------

---

관세 번호	82034000
-------	----------

---

ETIM 9	EC002121
--------	----------

---

ETIM 8	EC002121
--------	----------

---

ECLASS 8.0	21049046
------------	----------

---

제품 설명	Hand hydraulic punch set straight M16,20,25,32,40,50,63 mm
-------	--