Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.070 수동식 유압 펀치 세트 M16 ~ M63

상태: 2025. 12. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)



AS 4055.070 - 수동식 유압 펀치 세트 M16 ~ M63

강판용 천공기가 있는 실용적인 세트의 수동식 유압 펀치. 가공 가능한 최대 재료 두께 2 또는 3mm.

특징

AS 4055.070
이 세트에는 표준 강판용 천공기 M16~M63이 포함되어 있습니다.
강판용 천공기가 있는 실용적인 세트의 수동식 유압 펀치. 가공 가능한 최대 재료 두께 2 또는 3mm.
과압 밸브가 내장되어 있어 공구 수명 연장
수동식 유압 펀치, 직선형 3단 분할된 틈새 천공기 7개 유압 스크루 Ø 19mm 유압 스크루 Ø 9.5/19mm HSS 선진 드릴 Ø 10mm 스페이서 너트 세트(3분할) 플라스틱 케이스
강판
2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

© Rittal 2025 2

특징

천공 Ø	16.2 mm
	20.4 mm
	25.4 mm
	32.5 mm
	40.5 mm
	50.5 mm
	63.5 mm
적합한 나사	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
	M63
포장 단위	1 개
순 중량	5.3
총 무게	5.34
	82034000
EAN	4028177807945
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046

© Rittal 2025 3