

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.080

## 수동식 유압 펀치 세트 M16 ~ M40

상태: 2026. 6. 10 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.080 - 수동식 유압 펀치 세트 M16 ~ M40

강판용 천공기가 있는 실용적인 세트의 수동식 유압 펀치. 가공 가능한 최대 재료 두께 2 또는 3mm.

## 특징

주문 번호	AS 4055.080
버전	90° 각진 360° 회전가능 실린더 헤드 포함
제품 설명	강판용 천공기가 있는 실용적인 세트의 수동식 유압 펀치. 가공 가능한 최대 재료 두께 2 또는 3mm.
장점	과압 밸브가 내장되어 있어 공구 수명 연장
제공 범위	수동식 유압 펀치 3단 분할된 틈새 천공기 5개 유압 스크루 Ø 19mm 유압 스크루 Ø 9.5/19mm HSS 선진 드릴 Ø 10mm 스페이서 너트 세트(3분할) 플라스틱 케이스
가공 가능한 재료	강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
천공 Ø	16.2 mm 20.4 mm 25.4 mm 32.5 mm 40.5 mm

## 특징

---

적합한 나사	M16 M20 M25 M32 M40
포장 단위	1 개
순 중량	4.1 kg
총 무게	4.16 kg
관세 번호	84678900
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
제품 설명	Hand hydraulic punch set 90° M16,20,25,32,40 mm

---