

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.116

원형 분할식 천공기

상태: 2026. 5. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.116 - 원형 분할식 천공기 스테인리스 스틸용, 3단 분할

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

특징

주문 번호	AS 4055.116
버전	3단 분할 포함
제품 설명	원형 컷아웃 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
제공 범위	다이 펀치
가공 가능한 재료	스테인리스 스틸
가공 가능한 스테인리스 스틸 최대 재료 두께	2 mm
천공 Ø	16.2 mm
적합한 나사	M16
참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
텐션 스크루(Ø x 길이)	11.1 x 60 mm
유압장치 텐션 스크루 Ø	11.1 mm 19 cm
포장 단위	1 개
순 중량	0.043 kg

특징

총 무게	0.059 kg
관세 번호	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
제품 설명	Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting