Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4055.130 원형 분할식 천공기

상태: 2025. 11. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



AS 4055.130 - 원형 분할식 천공기 스테인리스 스틸용, 3단 분할

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

특징

| 주문 번호 | AS 4055.130 |
|--|---|
| 버전 | 3단 분할 포함 |
| 제품 설명 | 원형 컷아웃 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작. |
| 제공 범위 | 다이 펀치 |
| 가공 가능한 재료 | 스테인리스 스틸 |
| 가공 가능한 스테인리스 스틸 최대 재 료 두께 | 2.5 mm |
| 천공 Ø | 30.5 mm |
| 참고 사항 | 렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함 |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| 텐션 스크루(Ø x 길이) | 19 x 55 mm |
| 유압장치 텐션 스크루 Ø | 19 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.185 |
| 총 무게 | 0.209 |
| 관세 번호 | 82073010 |
| | |

© Rittal 2025 2

특징

| EAN | 4028177808041 |
|------------|---------------|
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |

© Rittal 2025 3