

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.130**

**원형 분할식 천공기**

상태: 2026. 6. 5 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.130 - 원형 분할식 천공기 스테인리스 스틸용, 3단 분할

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

## 특징

|  |  |
|--|--|
| 주문 번호                                    | AS 4055.130                                  |
| 버전                                       | 3단 분할 포함                                     |
| 제품 설명                                    | 원형 컷아웃 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작. |
| 제공 범위                                    | 다이<br>펀치                                     |
| 가공 가능한 재료                                | 스테인리스 스틸                                     |
| 가공 가능한 스테인리스 스틸 최대 재료 두께                 | 2.5 mm                                       |
| 천공 Ø                                     | 30.5 mm                                      |
| 참고 사항                                    | 렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함           |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663                                     |
| 텐션 스크루(Ø x 길이)                           | 19 x 55 mm                                   |
| 유압장치 텐션 스크루 Ø                            | 19 mm  |
| 포장 단위                                    | 1 개  |
| 순 중량                                     | 0.185 kg                                     |
| 총 무게                                     | 0.209 kg                                     |
| 관세 번호                                    | 82073010                                     |

## 특징

---

|            |  |
|------------|--|
| ETIM 9     | EC000156   |
| ETIM 8     | EC000156   |
| ECLASS 8.0 | 21049047   |
| 제품 설명      | Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting |