Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4055.143 원형 분할식 천공기

상태: 2025. 9. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)



AS 4055.143 - 원형 분할식 천공기 스테인리스 스틸용, 3단 분할

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

특징

주문 번호	AS 4055.143
버전	3단 분할 포함
제품 설명	원형 컷아웃 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
제공 범위	다이 펀치
가공 가능한 재료	스테인리스 스틸
가공 가능한 스테인리스 스틸 최대 재 료 두께	2.5 mm
천공 Ø	43.2 mm
참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
텐션 스크루(Ø x 길이)	19 x 75 mm
유압장치 텐션 스크루 Ø	19 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.454
총 무게	0.486
관세 번호	82073010

© Rittal 2025

특징

EAN	4028177808096
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3