

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.163

## 원형 분할식 천공기

상태: 2026. 1. 24 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.163 - 원형 분할식 천공기 스테인리스 스틸용, 3단 분 할

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

## 특징

주문 번호	AS 4055.163
버전	3단 분할 포함
제품 설명	
제공 범위	다이 펀치
가공 가능한 재료	스테인리스 스틸
가공 가능한 스테인리스 스틸 최대 재 료 두께	2.5 mm
천공 Ø	63.5 mm
적합한 나사	M63
참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
텐션 스크루(Ø x 길이)	19 x 75 mm
유압장치 텐션 스크루 Ø	19 mm
포장 단위	1 개
순 중량	1.025
총 무게	1.098

## 특징

관세 번호	82073010
EAN	4028177808164
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047