

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.180

## 미터계 분할식 천공기 세트

상태: 2026. 2. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.180 - 미터계 분할식 천공기 세트 스테인리스 스틸용, 3단 분할

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

## 특징

주문 번호	AS 4055.180
버전	3단 분할 포함
제품 설명	원형 컷아웃 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
제공 범위	다이 5개 펀치 5개 플라스틱 케이스
가공 가능한 재료	스테인리스 스틸
가공 가능한 스테인리스 스틸 최대 재료 두께	2 mm 2 mm 2 mm 2.5 mm 2.5 mm
천공 Ø	16.2 mm 20.4 mm 25.4 mm 32.5 mm 40.5 mm

## 특징

적합한 나사	M16 M20 M25 M32 M40
참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665 4055.665 4055.665 4055.663 4055.663
포장 단위	1 개
순 중량	0.849
총 무게	1.098
관세 번호	82073010
EAN	4028177808171
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047