Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4055.322 정사각형 천공기

상태: 2025. 11. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)



AS 4055.322 - 정사각형 천공기 강판용

정사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도

특징

주문 번호	AS 4055.322
제품 설명	정사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도. 천공기는 유압 펀치를 이용하여 조작.
장점	폐잔재 측면 배출구 있음 다이의 끼임 없음
제공 범위	다이 펀치 텐션 볼트 로크 너트 플라스틱 케이스 볼 베어링이 적용된 압력 너트 유압 장치용 어댑터
가공 가능한 재료	강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	2 mm
유압식 작동	୍ଦା
수동 작동	୍ଦା
천공 □	22.2 x 22.2 mm
치수	폭: 22.2 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.7
총 무게	0.738
관세 번호	82073010

© Rittal 2025 2

특징

EAN	4028177808393
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3