

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.473 Sub-D 천공기

상태: 2026. 6. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.473 - Sub-D 천공기 강판 및 스테인리스 스틸용

커넥터용 직사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도

특징

주문 번호	AS 4055.473
제품 설명	커넥터용 직사각형 컷아웃의 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
장점	폐잔재 측면 배출구 있음 다이의 끼임 없음 텐션 볼트로써 비틀림 방지 기능이 있는 축이 펀치와 다이에 대해 사용됨.
제공 범위	다이 펀치 텐션 볼트 로크 너트 볼 베어링이 적용된 압력 너트 유압 장치용 어댑터 플라스틱 케이스
가공 가능한 재료	강판 스테인리스 스틸
가공 가능한 스테인리스 스틸 최대 재료 두께	1.25 mm
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	1.75 mm
천공 ☒	58.4 x 11.3 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.695 kg
총 무게	0.873 kg

특징

관세 번호	82073010
ECLASS 8.0	21049047
제품 설명	Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
