

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.481 PG 천공기 세트

상태: 2026. 5. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.481 - PG 천공기 세트 강판용

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

특징

주문 번호	AS 4055.481
버전	절단 팁 3개 포함
제품 설명	원형 컷아웃 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
제공 범위	다이 5개 펀치 5개 볼 베어링이 적용된 텐션 스크루 Ø 9.5 x 50mm 2개 HSS 선진 드릴 Ø 11mm 윤활 페이스트 1통 플라스틱 케이스
가공 가능한 재료	강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	2 mm
천공 Ø	15.2 mm 18.6 mm 20.4 mm 22.5 mm 28.3 mm
참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
포장 단위	1 개
순 중량	0.909 kg

특징

총 무게	0.91 kg
관세 번호	82051000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
제품 설명	Sheet metal punches set, PG Ø 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3
