Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4055.515 원형 분할식 천공기

상태: 2025. 11. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)



AS 4055.515 - 원형 분할식 천공기 강판용, 3단 분할

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

특징

주문 번호	AS 4055.515
버전	3단 분할 포함
제품 설명	
제공 범위	다이 펀치
가공 가능한 재료	강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	2 mm
천공 Ø	15.2 mm
참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함 기타 치수는 스테인리스 스틸 원형 분할식 천공기 참조
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
텐션 스크루(Ø x 길이)	9.5 x 50 mm
유압장치 텐션 스크루 Ø	9.5 mm 19 mm
포장 단위	1개
순 중량	0.039
총 무게	0.054
관세 번호	82073010

© Rittal 2025 2

특징

EAN	4028177808638
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3