

# Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



## AS 4055.520

## 원형 분할식 천공기

상태: 2025. 12. 9 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.520 - 원형 분할식 천공기 강판용, 3단 분할

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

## 특징

|   |   |
|---|---|
| 주문 번호                                       | AS 4055.520   |
| 버전  | 3단 분할 포함  |
| 제품 설명                                       |   |
| 제공 범위                                       | 다이<br>펀치  |
| 가공 가능한 재료                                   | 강판  |
| 가공 가능한 강판 최대 재료 두께                          | 2 mm  |
| 천공 Ø  | 20.4 mm   |
| 적합한 나사                                      | M20   |
| 참고 사항                                       | 렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함<br>기타 치수는 스테인리스 스틸 원형 분할식 천공기 참조 |
| Suitable for hydraulic bolt order<br>number | 4055.661  |
| 텐션 스크루(Ø x 길이)                              | 9.5 x 50 mm   |
| 유압장치 텐션 스크루 Ø                               | 9.5 mm<br>19 mm   |
| 포장 단위                                       | 1 개   |
| 순 중량  | 0.075   |
| 총 무게  | 0.095   |

## 특징

---

관세 번호 82073010

---

EAN 4028177808669

---

ETIM 9 EC000156

---

ETIM 8 EC000156

---

ECLASS 8.0 21049047