### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4055.525 원형 분할식 천공기

상태: 2025. 12. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)



## AS 4055.525 - 원형 분할식 천공기 강판용, 3단 분할

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

#### 특징

주문 번호	AS 4055.525
버전	3단 분할 포함
제품 설명	
제공 범위	다이
AIO DII	펀치
가공 가능한 재료	강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	2 mm
천공 Ø 	25.4 mm
적합한 나사	M25
참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함 기타 치수는 스테인리스 스틸 원형 분할식 천공기 참조
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
텐션 스크루(Ø x 길이)	9.5 x 50 mm
유압장치 텐션 스크루 Ø	9.5 mm 19 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.112
총 무게	0.133

© Rittal 2025 2

## 특징

관세 번호	82073010
EAN	4028177808683
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3