

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.580**

**분할식 천공기 세트 M16 ~ M40**

상태: 2026. 3. 12 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.580 - 분할식 천공기 세트 M16 ~ M40 강판용, 3단 분할

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

## 특징

주문 번호	AS 4055.580
버전	3단 분할 포함
제품 설명	원형 컷아웃 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
제공 범위	다이 5개 펀치 5개 플라스틱 케이스
가공 가능한 재료	강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
천공 Ø	16.2 mm 20.4 mm 25.4 mm 32.5 mm 40.5 mm

## 특징

---

적합한 나사	M16 M20 M25 M32 M40
참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
포장 단위	1 개
순 중량	1 kg
총 무게	1.039 kg
관세 번호	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
제품 설명	Splitter hole punch set, M16 to M40 for sheet steel, with triple splitting