

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.581**

**분할식 천공기 세트 M12 ~ M40**

상태: 2026. 5. 11 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.581 - 분할식 천공기 세트 M12 ~ M40 강판용, 3단 분할

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

## 특징

주문 번호	AS 4055.581
버전	3단 분할 포함
제품 설명	
제공 범위	다이 6개 펀치 6개 볼 베어링이 적용된 텐션 스크루 Ø 6 x 40mm 볼 베어링이 적용된 텐션 스크루 Ø 9.5 x 50mm 볼 베어링이 적용된 텐션 스크루 Ø 19 x 55mm HSS 선진 드릴 Ø 10mm 윤활 페이스트 1캔 플라스틱 케이스
가공 가능한 재료	강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	1.5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm

## 특징

천공 Ø	12.5 mm
	16.2 mm
	20.4 mm
	25.4 mm
	32.5 mm
	40.5 mm
적합한 나사	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
포장 단위	1 개
순 중량	2.2 kg
총 무게	2.256 kg
관세 번호	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
제품 설명	Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting