Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.581 분할식 천공기 세트 M12 ~ M40

상태: 2025. 11. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



AS 4055.581 - 분할식 천공기 세트 M12 ~ M40 강판용, 3단 분 할

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

특징

주문 번호	AS 4055.581
버전	3단 분할 포함
제품 설명	
제공 범위	다이 6개
	펀치 6개
	볼 베어링이 적용된 텐션 스크루 Ø 6 x 40mm
	볼 베어링이 적용된 텐션 스크루 Ø 9.5 x 50mm
	볼 베어링이 적용된 텐션 스크루 Ø 19 x 55mm
	HSS 선진 드릴 Ø 10mm
	윤활 페이스트 1캔
	플라스틱 케이스
가공 가능한 재료	강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	1.5 mm
	2 mm
	2 mm
	2 mm
	3 mm
	3 mm

© Rittal 2025 2

특징

12.5 mm
16.2 mm
20.4 mm
25.4 mm
32.5 mm
40.5 mm
M12
M16
M20
M25
M32
M40
렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
4055.660
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
4055.663
1 개
2.2
2.256
82073010
4028177808843
EC002121
EC002121
21044719

© Rittal 2025 3