# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4055.720 전자 유압 펌프

상태: 2025. 12. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



## AS 4055.720 - 전자 유압 펌프

CW 120-S 제품 라인의 제품을 구동하는 데 전자 유압 펌프가 사용됨.

#### 특징

| 주문 번호            | AS 4055.720                               |
|------------------|---|
| 제품 설명            | CW 120-S 제품 라인의 제품을 구동하는 데 전자 유압 펌프가 사용됨. |
| 정격 출력            | 1.3 kW                                    |
| Filling volume   | 3.2 l                                     |
| Working volume   | 2.2 l                                     |
| Flow rate (max.) | 1.1 l/min                                 |
| Oil (type)       | HLP 46                                    |
| 정격 작동 전압         | 230V, 50Hz                                |
| 정격 전류            | 5.65 A                                    |
| 기계 치수            | 폭: 400 mm                                 |
|                  | 높이: 325 mm                                |
|                  | 깊이: 335 mm                                |
| 설치면              | 폭: 402 mm                                 |
|                  | 높이: 342 mm                                |
|                  | 깊이: 397 mm                                |
| 최대 허용 작동압(최대 P)  | 700 바                                     |
| 포장 단위            | 1 개                                       |
| 순 중량             | 32  |
| 총 무게             | 34.5                                      |
| 관세 번호            | 84138100                                  |
|                  |   |

© Rittal 2025 2

# 특징

| EAN        | 4028177920644 |
|------------|---------------|
| ETIM 9     | EC011047      |
| ETIM 8     | EC011047      |
| ECLASS 8.0 | 27301290      |

## 승인

설명 적합성 인증

© Rittal 2025 3