

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.720 전자 유압 펌프

상태: 2026. 5. 30 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.720 - 전자 유압 펌프

CW 120-S 제품 라인의 제품을 구동하는 데 전자 유압 펌프가 사용됨.



특징

주문 번호	AS 4055.720
제품 설명	CW 120-S 제품 라인의 제품을 구동하는 데 전자 유압 펌프가 사용됨.
정격 출력	1.3 kW
Filling volume	3.2 l
Working volume	2.2 l
Flow rate (max.)	1.1 l/min
Oil (type)	HLP 46
정격 작동 전압	230V, 50Hz
정격 전류	5.65 A
기계 치수	폭: 400 mm 높이: 325 mm 깊이: 335 mm
설치면	폭: 402 mm 높이: 342 mm 깊이: 397 mm
최대 허용 작동압(최대 P)	700 바

특징

포장 단위	1 개
순 중량	32 kg
총 무게	34.5 kg
관세 번호	84138100
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290
제품 설명	Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders

승인

설명	적합성 인증
----	--------