

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.730 전자 유압 펌프

상태: 2026. 4. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.730 - 전자 유압 펌프

CW 120-S 제품 라인의 제품을 구동하는 데 전자 유압 펌프가 사용됨.

특징

주문 번호	AS 4055.730
제품 설명	CW 120-S 제품 라인의 제품을 구동하는 데 전자 유압 펌프가 사용됨.
정격 출력	1.1 kW
Filling volume	3.5 l
Working volume	2.2 l
Flow rate (max.)	1.1 l/min
Oil (type)	HLP 46
정격 작동 전압	230V, 50Hz
정격 전류	6.5 A
기계 치수	폭: 405 mm 높이: 405 mm 깊이: 310 mm
설치면	폭: 505 mm 높이: 505 mm 깊이: 497 mm
최대 허용 작동압(최대 P)	630 바
포장 단위	1 개
순 중량	32 kg
총 무게	34.5 kg
관세 번호	84135061

특징

ECLASS 8.0

27301290

승인

설명

적합성 인증