Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PS 4120.000 배선도 선반

상태: 2025. 12. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)



PS 4120.000 - 배선도 선반 VX, TS, VX SE, TP, PC용

오류 검색 및 정비 작업 시 배선도를 올려놓기 위한 용도. 이 배선도 선반은 도어 폭에 맞춰 열반 결합됨. 관형 도어 프레임 혹은 천공형 도어 스트립에 장착됨.







특징

주문 번호	PS 4120.000
제품 설명	오류 검색 및 정비 작업 시 배선도를 올려놓기 위한 용도. 이 배선도 선반은 도어 폭에 맞춰 열반 결합됨. 관형 도어 프레임 혹은 천공형 도어 스트립에 장착됨.
재료	접이식 간편 선반: 폴리프로필렌 고정 브래킷: 아연 다이 캐스팅
색상	RAL 7035와 유사
제공 범위	조립 부품
도어 폭으로 적합	400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1,000 mm

© Rittal 2025 2

특징

설치 옵션	관형 도어 프레임에 이 개수의 배선도 선반을 사용해야 함
	도어 폭 400/500mm = 배선도 선반 1개
	도어 폭 600mm = 배선도 선반 2개
	도어 폭 800mm = 배선도 선반 2 또는 3개
	도어 폭 1000mm = 배선도 선반 3개
치수	폭: 210 mm
	높이: 365 mm
	깊이: 24 mm
적합한:	인클로저 유형: VX
	TS
	VX SE
	TP
	PC
포장 단위	1 개
순 중량	0.84
총 무게	0.86
관세 번호	39269097
EAN	4028177091887
ETIM 9	EC000317
ETIM 8	EC000317
ECLASS 8.0	27189267

© Rittal 2025 3